



Especificaciones Técnicas

- Metrologicas .**
- Capacidad Máxima: 5t ; 10t ; 30t
 - División Mínima: 5kg; 5kg; 10kg
 - Clase: Media (III)
 - Capacidad de Tara: 100% de la capacidad de la báscula
 - Unidades: Kilogramos (kg).
- Display:**
- LCD con back light verde.

- Indicador Remoto con Impresor:**
- Funciones: Solo peso; Suma de peso.
 - Cobertura hasta 75m.
 - Impresión de fecha, hora y producto.
 - Reportes de registro de pesadas.
 - Frecuencia de operación 433Mgz, 16 canales

- Alimentación.**
- 110v, 60Hz (eliminador 12Vcc)
 - Batería recargable 7Vcc, 5Ah

- Fabricación:**
- Gabinete fabricado aleación metalica.
 - Ganchos fabricado en fundición de hierro.
 - Ganchos con acción pendulante.

- Condiciones de operación.**
- Temperatura: 0°C - 40°C.
 - Humedad: ≤ 85%

- Instalación:**
- En grúa
 - En gancho de estructura.

- Aplicación:**
- Áreas de recibo y almacén.
 - Entornos industriales con alta demanda de pesaje.

- Dimensiones:**
- Equipo en operación:

	Largo	Alto	Ganchos
BG-5000WIP:	30cm	78cm	5cm
BG-10000WIP:	30cm	83cm	6.2cm
BG-30000WIP:	35cm	95cm	11cm

 - Equipo empacado:

	Largo	Alto	Ancho	Peso
BG-5tWIP:	50cm	65cm	50cm	30kg
BG-10tWIP	50cm	85cm	50cm	40kg
BG-30tWIP	50cm	105cm	50cm	80kg

- Garantía:**
- 1 Año contra defectos de fabricación.

- Aprobaciones:**
- NOM Clase III.
 - Numero de modelo prototipo. D.G.N.312.01.2015.3076

Ficha Técnica Bascula Colgante

BG-5000WIP
BG-10000WIP
BG-30000WIP



Accesorios Incluidos:


- Cargador de baterías:**
- Facilita la portabilidad de
 - Seguro de operar.
 - Fácil de conectar.



- Batería Recargable Acido-Plomo:**
- 4v, 5mAh
 - Tiempo de operación 24h
 - Tiempo de recarga 8h.



Dimensiones



Modelo	Altura "A"	Altura "B"	Ø Gancho "S"	Ø Gancho "I"
BG-5000WIP	78cm	50cm	7.5cm	5cm
BG-10000WIP	83cm	55cm	9.2cm	6.2cm
BG-30000WIP	95cm	65cm	16.05cm	11cm

- Antes de Usar :**
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
 - Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
 - Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.
- Recomendaciones:**
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
 - Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
 - No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
 - En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY. soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx
- Mantenimiento por uso:**
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
 - Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
 - Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.
- GARANTIAS:**
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
 - Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
 - Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



- Refacciones:**
- Descripción**
- Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios
 - Celda de Carga
 - Tarjeta de teclado Botonera
 - Tarjeta maestra

- Área**
- Display
 - Sistema de pesaje
 - Electrónica
 - Electrónica

- Consumibles y piezas de desgaste:**
- | Descripción | Tipo |
|---------------------|-------------------|
| Calcamonía teclado | Pieza de desgaste |
| Batería Recargable | Consumible |
| Cargador-eliminador | Consumible |

- Área**
- Gabinete
 - Electrónica
 - Electrónica